



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 09:57

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mata-antystatyczna-esd-600x1200-niebieska-glafka-mocna-trwala-przewod-esd-p-13284.html>



MATA ANTYSTATYCZNA ESD 600x1200 NIEBIESKA GŁADKA MOCNA TRWAŁA + PRZEWÓD ESD

Cena brutto	103,50 zł
Cena netto	84,15 zł
Numer katalogowy	XNWA0001474
Kod EAN	6949639132604


Opis produktu

NWA0001474

ANTYSTATYCZNA MATA ESD 600x1200x2mm

NIEBIESKA GŁADKA

Z PRZEWODEM UZIEMIAJĄCYM



Elastyczna mata przeznaczona jest dla serwisów elektroniki i serwisów komputerowych.

Mata ESD to gumowa powierzchnia robocza odprowadzająca ładunki elektrostatyczne od położonych na niej przedmiotów przewodzących.

Chroni blat stołu i zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem przez ładunki elektrostatyczne.

Gładka powierzchnia o grubości 2mm jest łatwa do utrzymania w czystości.

Mata wykonana z dwóch warstw materiału. Wierzchnia warstwa rozpraszająca jest odporna na działanie wysokiej temperatury lutowni oraz ścieranie, łatwa do utrzymania w czystości.

Spodnia warstwa czarna kauczukowa **antypoślizgowa - przewodząca.**



Parametry techniczne maty ESD:

- długość: **40cm**
- szerokość: **60cm**
- grubość: **2mm**
- rezystancja powierzchniowa - strona niebieska: **100-1000MOhm**
- rezystancja powierzchniowa - strona czarna: **1-100kOhm**
- powierzchnia: **gładka**
- kolor: wierzch **niebieski**, spód **czarny**
- cechy: **odporna na oleje, płyny o odczynie kwaśnym i alkalicznym**

Parametry techniczne przewodu uziemiającego:

- rezystancja: **1MOhm**
- długość całkowita przed rozciągnięciem: **60cm**
- długość całkowita po rozciągnięciu: **150cm**



W zestawie również przewód uziemiający ESD do mat antystatycznych.

Z jednej strony przewód uziemiający zakończony jest wtykiem bananowym podłączonym do krokodyłka.

Z drugiej strony przewód kończy się klipsem mocującym do zamontowania w uchwycie maty lub opasce ESD.

W celu samodzielnego zamocowania klipsa w macie należy 4 listki wygiąć do dołu pod kątem 90° do klipsa, przebić je przez matę i zagiąć od dołu do środka. Więcej informacji o montażu klipsów znajdziesz na naszym kanale YouTube.

Do maty jako komplet polecamy opaskę uziemiającą ESD dostępną na naszych pozostałych aukcjach.

W celu samodzielnego zamocowania klipsa w macie należy 4 listki wygiąć do dołu pod kątem 90° do klipsa, przebić je przez matę i zagiąć od dołu do środka. Więcej informacji o montażu klipsów znajdziesz na naszym kanale **YouTube**.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.