

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-polerska-do-zarysowan-lakieru-plastiku-lamp-reflektorow-tek-p2-20g-p-2306.html>

PASTA POLERSKA DO ZARYSOWAŃ LAKIERU PLASTIKU LAMP REFLEKTORÓW TEK P2 20g



Cena brutto	24,88 zł
Cena netto	20,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLC00676
Kod EAN	5905669420389

Opis produktu

XLC00676



PASTA POLERSKA TEK P2 20g

**do usuwania niewielkich rys i zadrapań z elementów
metalowych, plastikowych oraz szklanych.**

Zastosowanie: do polerowania szyb i reflektorów samochodowych, monet, broni, antyków, biżuterii oraz wyrobów ze szkła, metalu, i tworzyw sztucznych.

Kompozycja specjalnie dobranych **nanocząsteczek polerskich** ułatwia usuwanie zabrudzeń oraz tlenkowych nalotów na czyszczonych powierzchniach.

Zawartość **tlenku ceru** oraz **kaolinu** pozwala na intensywne polerowanie bez obawy o powstanie rys!

Pasta zawiera w składzie mieszaninę **naturalnych olejów oraz wosk Carnauba**, dzięki czemu pozostawia na polerowanej powierzchni delikatną warstwę hydrofobową, spowalniającą proces utleniania.

Pasta jest **bezpieczna dla polerowanych powierzchni**.

Nie reaguje z 99,9% testowanych podłoży.

SPOSÓB UŻYCIA - POLEROWANIE RĘCZNE

Niewielką ilość pasty nałożyć na czyszczoną powierzchnię, następnie energicznie **polerować przez min. 15 minut** za pomocą **dołączonej ściereczki**. Krawędzie zadrapań zostaną zaokrąglone a rysy wypełnione własnym materiałem. Czynność należy powtórzyć dla otrzymania lepszego efektu.

W przypadku głębokich rys zastosuj polerowanie mechaniczne!

SPOSÓB UŻYCIA - POLEROWANIE MECHANICZNE

W przypadku głębokich rys należy zastosować polerowanie mechaniczne. Pastę nakładamy na mały pad polerski i za pomocą szlifierki lub mini szlifierki (brak w zestawie) usunąć rysy polerując powierzchnię bardzo równomiernie. Należy zwrócić uwagę aby nie spolerować zbyt dużo oraz nie zrobić punktowego efektu soczewki polerując jedno miejsce zbyt długo.

Pozostałości pasty usunąć z polerowanej powierzchni np. czystym alkoholem izopropylowym.

Opakowanie hermetycznie zamknięte. W zestawie delikatna dedykowana ściereczka do polerowania ręcznego.

Wydajność:

- opakowanie 20g TEK P2 pozwala na ok. 30 zastosowań

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.